

Lathund för att bestämma slangdimension, lyfthöjd och slanglängd

Pump: AC OMNIGENA WQ 15-7-1,1

Flödet i tabellen är mellan 0,6-1,5 l/s

Max längd med PEM slang i olika dimensioner x godstjocklek för rätt flöde

Lyfthöjd i m	32x2,9	32x2	40x3,7	40x2,4	50x4,6	50x3	63x5,8	63x3,8
18								
17								
16				0	0	0	0	0
15			0	10	15	28	62	85
14			11	20	40	59	133	180
13		0	17	30	60	92	204	275
12	0	11	25	40	84	123	275	370
11	10	14	32	50	105	156	346	465
10	12	17	39	60	125	188	417	560
9	14	20	45	70	148	220	488	655
8	16	23	52	80	170	252	559	750
7	18	26	59	90	192	284	630	845
6	20	29	66	100	215	316	701	940
5	22	32	73	110	236	348	772	1035
4	24	35	81	120	255	380	843	1130
3	26	39	87	130	278	412	914	1225
2	28	42	93	140	300	444	985	1320
1	30	45	100	150	323	476	1056	1415
0	32	48	110	160	345	505	1127	1510