

Lathund för att bestämma slangdimension, lyfthöjd och slanglängd

Pump: AC OMNIGENA WQ 1100F

Flödet i tabellen är mellan 0,6-1,5 l/s

Max längd med PEM slang i olika dimensioner x godstjocklek för rätt flöde

Lyfthöjd i m	50x4,6	50x3	63x5,8	63x3,8
18				
17				
16		0	0	0
15		0	0	0
14		0	0	0
13	0	0	0	0
12	25	30	60	75
11	50	60	120	150
10	75	90	180	225
9	100	120	240	300
8	125	150	300	375
7	150	180	360	450
6	175	210	420	525
5	200	240	480	600
4	225	270	540	675
3	250	300	600	750
2	275	330	660	825
1	300	360	720	900
0	325	390	780	975