

Lathund för att bestämma slangdimension, lyfthöjd och slanglängd

Pump: WQ 13-10-0.75

Flödet i tabellen är ca 1 l/s

Max längd i meter med PEM slang i olika dimensioner x godstjocklek för rätt flöde

Lyfthöjd i m	32x2,9	32x2	40x3,7	40x2,4	50x4,6	50x3
12	0					
11	1	1	1	5	5	10
10	6	8	16	27	52	78
9	10	15	31	49	99	146
8	15	22	46	72	146	214
7	19	29	61	94	193	282
6	24	36	76	116	240	350
5	28	42	91	138	287	418
4	33	49	106	160	334	486
3	37	56	121	183	381	554
2	42	63	136	205	428	622
1	46	70	151	227	475	690
0	51	77	166	249	522	758