

Lathund för att bestämma slangdimension, lyfthöjd och slanglängd

Pump: Pedrollo RXM2 GM

Flödet i tabellen är ca mellan 0,6-1,5 l/s

Max längd i meter med PEM slang i olika dimensioner x godstjocklek för rätt flöde

Lyfthöjd i m	25x2,3	32x2,9	32x2	40x3,7	40x2,4	50x4,6	50x3
8						0	0
7	0	0	0	0	0	10	10
6	1	5	5	5	7	56	78
5	2	10	13	22	32	102	146
4	4	15	20	39	57	148	214
3	5	20	28	56	82	194	282
2	6	25	35	73	107	240	350
1	8	30	43	90	132	286	418
0	9	35	50	107	157	332	486